

A-Shape LED

6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

Renseignements généraux		
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]	
Durée de vie nominale	25 000 h	
Cycle de commutation	50 000	
Lighting Technology	LED	
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	
Données techniques sur l'éclairage		
Code de couleur	822-827 [tunable warm white]	
Flux lumineux	480 lm	
Désignation de couleur	Éclat chaleureux (WG)	
Efficacité lumineuse (nominale)	80,00 lm/W	
Constance de la couleur	ANSI 2 700 K	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	
Fonctionnement et électricité		
Line Frequency	60 Hz	
Fréquence d'entrée	60 Hz	
Consommation	6 W	
Courant de la lampe (nom.)	60 mA	
Équivalent de puissance	40 W	
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s	


Temps de réchauffement à 60 % du rendement	0.5 s
lumineux	
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	120 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	A19 [A 19 mm]
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Convient à un éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	6 kWh
Certifications énergétiques	Energy Star
Données de produit	
Nom du produit de la commande	6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V
Nom complet du produit	6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V

A-Shape LED

Code de commande	462515
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001215104
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677462512


Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10	
EAN/CUP – Boîte	50046677462517	


Schéma dimensionnel




Product	D	С
6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V	62 mm	111 mm


Données photométriques








General uniform lighting - 6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V



Spectral Power Distribution Colour - 6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V



Light Distribution Diagram - 6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V

A-Shape LED



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.