

PHILIPS

Eco passport

Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D Classic LEDspotMV

Với thiết kế cổ điển truyền thống, Classic LEDspotMV mang đến ánh sáng ấm như đèn halogen, hơn nữa còn tiết kiệm khoảng 90% năng lượng. Tương thích với hầu hết các bộ đèn hiện có, chẳng hạn như đui GU10 và được thiết kế để thay thế cho các đèn halogen hoặc sợi đốt chiếu điểm. Đèn LED giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng và giảm chi phí bảo trì.



Our eco passport

Signify mở đường đến với một cuộc sống tươi sáng hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã cải tiến để giảm tác động đến môi trường qua các hành động thiết thực vì khí hậu, chú trọng vào mô hình tuần hoàn, đem lại lợi ích trên diện rộng cho thế giới thông qua các khía cạnh xã hội như sức khỏe thể chất và tinh thần, đảm bảo an toàn và an ninh, cũng như góp phần đảm bảo có đủ nguồn lương thực.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển Eco Passport để giải thích hiệu quả môi trường và xã hội của sản phẩm trên trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển bền vững, được phát triển qua quá trình Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm 1994.



Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 85,90 lm/W
- Công suất (Danh định): 4,6 W



Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 15000 h



Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có



Trọng lượng & Chất liệu

- Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ): 0,038 kg

Đọc thêm tại:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.