PHILIPS

Lighting



Classic LEDspotMV

Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

Với thiết kế cổ điển truyền thống, Classic LEDspotMV mang đến ánh sáng ấm như đèn halogen, hơn nữa còn tiết kiệm khoảng 90% năng lượng. Tương thích với hầu hết các bộ đèn hiện có, chẳng hạn như đui GU10 và được thiết kế để thay thế cho các đèn halogen hoặc sợi đốt chiếu điểm. Đèn LED giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng và giảm chi phí bảo trì.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	GU10
Tuổi thọ danh định	15.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	827 [CCT of 2700K]
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Quang thông	395 lm
Cường độ sáng (Danh định)	700 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	85,90 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	4,6 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	39 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.5
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	78 °C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	PAR16


Phê duyệt và ứng dụng	
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	5 kWh

Classic LEDspotMV

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D
Tên sản phẩm đầy đủ	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D
Mã sản phẩm đầy đủ	871869670059400
Mã đơn hàng	929001215208
Số vật liệu (12NC)	929001215208


Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696700594
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696700600

Bản vẽ kích thước




Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm


Dữ liệu phân bổ ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D




General uniform lighting - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D




Light Distribution Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

Classic LEDspotMV

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

© 2024 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.