

PHILIPS

Eco passport

LEDCLA 50W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.



Our Eco passport



Energía

- Regulable: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 85,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4.6 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 15000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,234 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,024 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,004 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: No



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,040 kg

Energy efficiency ranking / External awards

