



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDCLA 50W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	GU10 [GU10]	70 %	
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	4.6-50W	Power (Rated) (Nom)	4.6 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de lámpara (nom.)	39 mA
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]	Equivalente de potencia	50 W
Ángulo de haz (nom.)	36 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo lumínico (nom.)	395 lm	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Intensidad luminosa (nom.)	700 cd	Factor de potencia (nom.)	0.5
Designación de color	Bianco cálido (WW)	Voltaje (nom.)	220-240 V
Ángulo de haz nominal	36 °	Temperatura	
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K	Temperatura máxima (nom.)	72 °C
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,00 lm/W		
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869677286700
Nombre de producto del pedido	LEDCLA 50W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6

EAN/UPC - Producto	8718696772867
Código de pedido	929001215221
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001215221
Peso neto (pieza)	0,040 kg


Plano de dimensiones




LEDClassic 50W GU10 WW 230V 36D ND 1BC/6

Product	D	C
LEDCLA 50W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




LEDspotMV GU10 MR16 827



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D


Dicroicas LED GU10 versión estándar

Datos fotométricos




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

