

CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU10
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	225 lm
Lysstyrke (nom.)	490 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	225 lm
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	29 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

CorePro LEDspot MV


Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391853
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Det fulde produktnavn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D


Full EOC	871869672829100
Beskrivelse af lokal kode	2057807898
Ordrekode	72829100
Materialenr. (12NC)	929001217602
Lokal ordrekode	2057807898
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696728291
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696728307

Målskitse




Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.