



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnyel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Narrow Cone
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	225 lm
Fényerősség (névleges)	490 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	83,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	225 lm

Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	2,7 W
Fényforrás árama (névleges)	29 mA
Teljesítmény-egyenérték	25 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	50 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

CorePro LEDspot MV

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]
------------------------	-----------------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	F
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	3 kWh
EPREL-regisztrációs szám	391853
EyeComfort	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
----------------------------	--------------------------------------



Teljes terméknev	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Full EOC	871869672829100
Rendelési kód	72829100
Cikkszám (12NC)	929001217602
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696728291
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696728307

Méretezett rajza



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok




CorePro LEDspot MV - Accent Lighting - Spot

Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

