



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|----------------------------|
| Casquilho | GU10 [GU10] |
| Marca RoHS | ROHS |
| Vida útil nominal (Nom.) | 15000 h |
| Ciclo de comutação | 50000X |
| Tipo técnico | 2.7-25W |
| Dados técnicos de luminosidade | |
| Código da cor | 840 [CCT de 4000 K (841)] |
| Ângulo do feixe (Nom.) | 36 ° |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 230 lm |
| Fluxo luminoso (nominal) (Nom.) | 230 lm |
| Intensidade luminosa (Nom.) | 500 cd |
| Designação da cor | Cool White (CW) |
| Ângulo do feixe nominal | 36 ° |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 4000 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 85,00 lm/W |
| Consistência da cor | <6 |
| Índice de restituição cromática (Nom.) | 80 |
| Llmf no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |


| Fluxo luminoso em cone de 90° | 230 lm |
|--|------------|
| Dados elétricos e de funcionamento | |
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 2.7 W |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 29 mA |
| Potência equivalente | 25 W |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | 0.5 s |
| Fator de potência (Nom.) | 0.5 |
| Tensão (Nom.) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| T-máxima na caixa (Nom) | 50 °C |
| Controles e regulação | |
| Regulável | false |
| Aprovação e aplicação | |
| Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) | A++ |
| Adequado para a iluminação de acentuação | Sim |

CorePro LEDspot MV

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Consumo de energia kWh/1000 h | 3 kWh |
| Dados do produto | |
| Código do produto completo | 871869672831400 |
| Nome de produto da encomenda | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D |
| EAN/UPC – Produto | 8718696728314 |

| | |
|---|--------------|
| Código de encomenda | 72831400 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| N.º material (12NC) | 929001217702 |
| Peso líquido (Peça) | 0,038 kg |


Desenho dimensional




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | 50 mm | 54 mm |


Dados fotométricos



Technical drawing reference: 871869672831400 Page 10



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

