



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med GU10 eller E27-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogen- och glödlampor. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
RoHS-märkning	ROHS märke
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	3.5-35W
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	36°
Ljusflöde (nom)	255 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	255 lm
Ljusstyrka (nom)	545 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Nom. spridningsvinkel	36°
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	72,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	255 lm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Lampström (nom)	32 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	No
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh


CorePro LEDspot MV

Produktdata

Fullständig produktkod	871869675253100
Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
EAN/UPC – Produkt	8718696752531
Beställningsnummer	75253100
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001217862
Nettovikt (stycke)	0,038 kg



Måttskiss




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 2700K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometriska data




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D



CorePro LEDspot MV

Livslängd



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

