



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDCLA 35W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Luminous Flux In 90° Cone (Rated)		255 lm
Base de casquillo	GU10 [GU10]	Mecánicos y de carcasa		
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Ciclo de conmutación	50000X	Power (Rated) (Nom)	3.5 W	
Tipo técnico	3.5-35W	Corriente de lámpara (nom.)	32 mA	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Equivalente de potencia	35 W	
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]	Hora de inicio (nom.)	0,5 s	
Ángulo de haz (nom.)	36 °	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s	
Flujo lumínico (nom.)	285 lm	Factor de potencia (nom.)	0.5	
Intensidad luminosa (nom.)	545 cd	Voltaje (nom.)	220-240 V	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Temperatura		
Ángulo de haz nominal	36 °	Temperatura máxima (nom.)	65 °C	
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K			
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	81,00 lm/W			
Consistencia del color	<6			
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80			
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %			

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869677280500
Nombre de producto del pedido	LEDCLA 35W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6

EAN/UPC - Producto	8718696772805
Código de pedido	929001217871
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001217871
Peso neto (pieza)	0,040 kg


Plano de dimensiones




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 2700K GU10 ND

Product	D	C
LEDCLA 35W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




LEDspotMV GU10 MR16 827



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D


Dicroicas LED GU10 versión estándar

Datos fotométricos




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

