



CorePro LEDspot 230V

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las lámparas LED suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Certificado RoHS	ROHS
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	3.5-35W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	36°
Flujo lumínico (nom.)	265 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	265 lm
Intensidad luminosa (nom.)	565 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Ángulo de haz nominal	36°
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	265 lm
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	32 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LEDspot 230V

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869672833800
Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

EAN/UPC - Producto	8718696728338
Código de pedido	72833800
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001217902
Peso neto (pieza)	0,038 kg



Plano de dimensiones



GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Datos fotométricos



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA


CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

