PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

F A↑G

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnyel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Narrow Cone
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	275 lm
Fényerősség (névleges)	590 cd
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	78,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	275 lm
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	3,5 W
Fényforrás árama (névleges)	32 mA
Teljesítmény-egyenérték	35 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.5
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

CorePro LEDspot MV


Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	F
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
EPREL-regisztrációs szám	391857
EyeComfort	Igen

Alkalmazási feltételek	
használható zárt lámpatestekben?	No


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Teljes terméknév	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Full EOC	871869672835200
Rendelési kód	72835200
Cikkszám (12NC)	929001218002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696728352
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696728369

Méretezett rajza




Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.