



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Marcaj RoHS	RoHS mark
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	3.5-35W
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos (nom.)	275 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	275 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	590 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Unghi de distribuție luminoasă nominal	36 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	78,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Lmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Flux luminos lampă con 90°	275 lm
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	3.5 W
Curent lampă (nom.)	32 mA
Echivalent putere	35 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Cutie T maximum (nom.)	65 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes

CorePro LEDspot MV

Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869672835200
Nume comandă produs	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC - Produs	8718696728352

Cod de comandă	72835200
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001218002
Greutate netă (bucată)	0,038 kg


Cote




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Date fotometrice




Technical drawing reference



CorePro LEDspotMV 35W GU10 840 36D CLA


CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Durată de viață



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

