



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med GU10 eller E27-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogen- och glödlampor. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [ GU10]
RoHS-märkning	ROHS märke
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	3.5-35W
Ljusteknik	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	275 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	275 lm
Ljusstyrka (nom)	590 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Nom. spridningsvinkel	36 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	275 lm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Lampström (nom)	32 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	No
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869672835200
Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC – Produkt	8718696728352
Beställningsnummer	72835200
Räknares – Antal per förpackning	1

Räknares – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001218002
Nettovikt (stycke)	0.038 kg


## Måttskiss




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


## Fotometriska data



CorePro LEDspot MV 35W GU10 840 36D CLA





CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

## CorePro LEDspot MV

### Livslängd



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

