

PHILIPS

Eco passport

Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D Classic LEDspotMV



Представленный в классическом винтажном дизайне светильник Classic LEDspotMV создает теплый свет, похожий на свет галогеновой лампы, сокращая при этом расходы на электроэнергию примерно на 90 %. Он совместим с большинством существующих прожекторов с патроном GU10 и предназначен для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Светодиодные лампы значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание до минимума.

Our eco passport

Компания Signify всегда ищет возможность сделать жизнь людей ярче, а мир лучше. Мы разрабатываем и применяем инновационные решения, позволяющие уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и принести пользу всему человечеству.

Мы знаем, что это важно и для вас. Поэтому для всех наших продуктов с 1994 года по настоящее время мы разработали экопаспорт, содержащий данные по экологической и социальной эффективности по восьми основным направлениям устойчивого развития.



Энергия

- **Возможность изменения яркости света:** No
- **Метка энергоэффективности (EEL):** A+
- **Эффективность освещения (номинальная) (ном.):** 89,10 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 4,6 W



Замкнутость

- **Номинальный срок службы (ном.):** 15000 h



Упаковка

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,230 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,012 kg



Вещества

- **Соответствие стандарту EU RoHS:** Да



Масса и материалы

- **Вес нетто (шт.) SAP:** 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Дополнительные материалы
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.