

PHILIPS

Eco passport

Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D Classic LEDspotMV

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip LEDspotMV; sıcak halojen benzeri ışık sağlamanın yanı sıra, enerji maliyetlerinde de %90'a varan tasarruf sağlar. Model, GU10 duylu çoğu mevcut armatürle uyumludur ve geleneksel spotların yerini LED teknolojisiyle modernize etmek üzere tasarlanmıştır. LED lambalar yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimize eder.



Our eco passport

Signify daha parlak yaşamlara ve daha iyi bir dünyaya öncülük ediyor. Tasarım sürecinin bir bölümü olarak, çevresel etkiyi azaltmak ve içinde yaşadığımız dünyaya daha çok fayda sağlamak için yenilikler yapıyoruz.

Bunun sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, 1994'ten bugüne uzanan Sürdürülebilir Tasarım sürecimiz dahilinde tasarlanan, ürünlerimizin çevresel ve sosyal performansını sekiz ayrı Sürdürülebilir Odak Alanında açıklayan bir çevre karnesi geliştirdik.



Enerji

- Dim Edilebilir: Hayır
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): A+
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 89,10 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4,6 W



Dairesellik

- Nominal Kullanım Ömrü (Nom): 15000 h



Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Maddeler

- EU RoHS ile uyumludur: Evet



Ağırlık ve Malzemeler

- SAP Net Ağırlık (Parça Başı): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Daha fazla bilgi:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.