



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU10
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	390 lm
Lysstyrke (nom.)	770 cd
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	84,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	390 lm
Flimmerværdi (PstLM)	1

Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	39 mA
Wattforbrugsækivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V


Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	72 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


CorePro LEDspot MV

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	391859
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Det fulde produktnavn	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Målskitse




Fotometriske data



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Full EOC	871869672839000
Beskrivelse af lokal kode	2057807966
Ordrekode	929001218202
Materialenr. (12NC)	929001218202
Lokal ordrekode	2057807966
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696728390
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696728406


Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

