



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

CorePro LEDspot -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Nämä GU10-LED-kohdelamput sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10 LED-kanta, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot -lamput säästävät huomattavasti energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	390 lm
Valovoima (nim.)	770 cd
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	84,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	390 lm
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	4,6 W
Lampun virta (nim.)	39 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,5
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	72 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

CorePro LEDspot MV

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	PAR16
-------------------	-------

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	391859
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
---------------------	--------------------------------------



Koko tuotenimi	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Full EOC	871869672839000
Paikallisen koodin kuvaus	4724004
Tilauskoodi	929001218202
Tuotekoodi (12NC)	929001218202
Paikallinen koodi	4724004
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696728390
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696728406

Mittapiirros



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

