



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	GU10 [GU10]		70 %
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	4.6-50W	Power (Rated) (Nom)	4.6 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de lámpara (nom.)	39 mA
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]	Equivalente de potencia	50 W
Ángulo de haz (nom.)	36 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo lumínico (nom.)	430 lm	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	430 lm	Factor de potencia (nom.)	0.5
Intensidad luminosa (nom.)	770 cd	Voltaje (nom.)	220-240 V
Designación de color	Luz de día fría	Temperatura	
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	Temperatura máxima (nom.)	72 °C
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	93,00 lm/W		
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Controles y regulación

Regulable No

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

Consumo energético kWh/1000 h 5 kWh

Datos de producto

Código de producto completo 871869677290400

Nombre de producto del pedido LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6

EAN/UPC - Producto 8718696772904

Código de pedido 929001218371


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 6

N.º de material (12NC) 929001218371

Peso neto (pieza) 0,040 kg


Plano de dimensiones




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 4000K GU10ND

Product	D	C
LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




CorePro LEDspotMV 50W GU10 865 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Datos fotométricos




CorePro LEDspotMV 50W GU10 865 36D

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

