



Classic LEDspotMV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Con un design ispirato allo stile classico, Classic LEDspotMV produce una luce calda simile a quella alogena, risparmiando circa il 90% sui costi energetici. È compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti dotati di supporto GU10 ed è progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) degli spot alogeni o a incandescenza. Le lampade LED offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	5-50W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	350 lm
Intensità luminosa (Nom)	650 cd
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	70,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	350 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente lampada (Nom)	30 mA
Wattaggio equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869672137700

Classic LEDspotMV

Nome prodotto ordine	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC - Prodotto	8718696721377
Codice d'ordine	72137700
Codice Locale	CLAGU105082736D
Numeratore - Quantità per confezione	1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10	
N. materiale (12NC)	929001218832
Peso netto (Pezzo)	0,036 kg


Disegno tecnico




GU10 230V 5W-50W 385lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm


Fotometrie



LEDspotMV GU10 MR16 827



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

Classic LEDspotMV

