

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.



Our Eco passport



Energie

- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): B
- Putere consumată (W) (Nom): 16.5 W



Circularitate

- Durată de viață nominală (nom.): 50000 h



Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



Substanțe

- În conformitate cu UE RoHS: No



Greutate și materiale

- Greutate netă (bucată): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards

