



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață.;Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicație principală	Industrial
Durată de viață nominală (nom.)	50000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
B50L70	50000 h

Light Technical	
Cod culoare	833 [CCT de 3300 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos (nom.)	960 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	960 lm
Unghi de distribuție luminoasă nominal	160 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3300 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83

Llmf la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %
--	------

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	25000-75000 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	16.5 W
Curent lampă (max.)	500 mA
Curent lampă (min.)	280 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,9
Tensiune (nom.)	50-100 V

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	35 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF


T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	45 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Lungime produs	1200 mm
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	B
Produs eficient energetic	Yes
Adecvat pentru iluminat de accent	No
Mărci de omologare	Conformitate RoHS KEMA Keur certIFICATE Marcaj CE

Consum de energie kWh/1000 h	21 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869656616900
Nume comandă produs	MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD
EAN/UPC - Produs	8718696566169
Cod de comandă	56616900
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001226302
Greutate netă (bucată)	0,360 kg

Warnings and safety

- NOTE: Eficiența energetică generală și distribuția luminii ale oricărei instalații care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalației.



Cote



TLED 50-100V 16.5W-36W 3300K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1198,0 mm	1205,0 mm	1212,0 mm

Date fotometrice



MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W G13 3300K 960lm T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Date fotometrice

