



T8

16.5T8 LED/48-5000 IF 10/1 UHO

Nuestros TLED están disponibles en versiones InstantFit /tipo A y C) o MainsFit (derivación de balasto o tipo B). Las lámparas InstantFit funcionan en una amplia variedad de balastos y drivers LED. Solo el InstantFit tiene más de 15 000 combinaciones de balasto y lámpara, brindando una salida de luz uniforme, ahorros energéticos y una vida útil larga. Nuestros productos MainsFit cuentan con un diseño con terminal doble, simplificando la instalación y minimizando el riesgo de choque mediante un circuito de seguridad del propietario. Los tamaños de la lámpara van de 2 pies a 8 pies con una variedad de salidas de flujo luminoso.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Hora de inicio (nom.)		0.5 s
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)		0.5 s
Vida útil nominal (nom.)	70000 h	Factor de potencia (nom.)		0.9
Ciclo de conmutación	50000X	Voltaje (nom.)		120-277 V
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Temperatura		
Código de color	850 [CCT de 5,000 K]	T de almacenamiento (máx.)		65 °C
Ángulo de haz (nom.)	160 °	T de almacenamiento (mín.)		-40 °C
Flujo lumínico (nom.)	2500 lm	Temperatura máxima (nom.)		45 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	5000 K	Controles y regulación		
Consistencia del color	<6	Regulable		No
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82	Datos técnicos de la luz		
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Longitud de producto		1200 mm
Mecánicos y de carcasa		Aprobación y aplicación		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)		A+
Power (Rated) (Nom)	16.5 W			
Corriente de lámpara (máx.)	350 mA			
Corriente de lámpara (mín.)	110 mA			

Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
	DLC Standard
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	16.5T8 LED/48-5000 IF 10/1 UHO
EAN/UPC - Producto	046677463151
Código de pedido	929001226904

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001226904
Peso neto (pieza)	0.220 kg


Plano de dimensiones




TLED120-277V 16.5W-25/28/32W 5000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
16.5T8 LED/48-5000 IF 10/1 UHO	25.68 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


Datos fotométricos



LEDtube 16.5 W, 850, G13, T8, UHO



LEDtube 16.5 W, 850, G13, T8, UHO



LEDtube 16.5 W, G13, T8, UHO

