

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR

Истинная красота светодиодных ламп линейки LED Classic заключается не только в дизайне, но и в невероятной энергоэффективности и долговечности. Они до 90% экономичнее и работают в 15 раз дольше, чем лампы накаливания. Таким образом Вы экономите как на оплате счетов, так и на замене ламп. Вас ждут долгие часы прекрасного освещения – столь же яркого, как у ламп . накаливания, и долговечного, как у светодиодных ламп.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	20 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Светоотдача	806 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	107,00 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	7,5 Вт
Ток лампы (ном.)	40 mA
Эквивалент мощности	70 Вт
Время включения (ном.)	0,5 c
Время прогрева до 60 % света	0,5 c
Коэффициент мощности (доля)	0,7
Напряжение (ном.)	220–240 Вt


Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	A60 [A 60 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Да
Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	8 kWh

Чертеж размеров




Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR
Полное название продукта	LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR
Полный код продукта	871869657473700
Код заказа	929001228008
Материал № (12NC)	929001228008
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696574737
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696574744


Product	D	C
LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR	60 mm	112 mm



General uniform lighting - LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR

