

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		
Sockel	E27 [E27]	
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	
Schaltzyklus	20'000	
Beleuchtungstechnologie	LED	
EU RoHS-konform	Ja	
Lichttechnische Daten		
Farbcode	825 [CCT of 2500K]	
Lichtstrom	720 lm	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2500 K	
Nennlichtausbeute (nom.)	103.00 lm/W	
Farbkonsistenz	<6	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	55 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V


Datasheet, 2023, April 29 Änderungen vorbehalten

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Temperatur	
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	ST64
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh


Produktdaten		
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825	
	GOLD	
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825	
	GOLD	
Gesamt-Produktcode	871869657571000	
Bestellcode	57571000	
Material-Nr. (12NC)	929001228502	
Anzahl pro Verpackung	1	
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718696575710	
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6	
EAN Umverpackung	8718696575727	

Abmessungsskizzen




Product	D	С
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	64 mm	148 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der