

# Lámparas LED prémium Vintage Filament

## LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD D

Con un diseño tradicional clásico, la nueva familia de lámparas LED Philips Vintage evoca las lámparas incandescentes familiares. Disponible en una variedad de formas gigantes, velas y otros formatos conocidos, proporciona un ajuste imperceptible en tu espacio. Cuando se utiliza como pieza simbólica, agrega una sensación de nostalgia y crea una atmósfera muy agradable para la socialización y la relajación.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [ E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	20000X
Tipo técnico	7-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	820 [ CCT de 2,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo lumínico (nom.)	630 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	630 lm
Designación de color	Llamas
Temperatura del color con correlación (nom.)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

# Lámparas LED prémium Vintage Filament

## Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

## Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Ámbar transparente
-----------------------	--------------------

## Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo	871869679122600
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD D
EAN/UPC - Producto	8718696791226
Código de pedido	929001228991
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	929001228991
Peso neto (pieza)	0,055 kg


## Plano de dimensiones




filament 7W-60W 620lm NAD 2200K B22D

Product	D	C
LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD D	64 mm	148 mm

## Datos fotométricos



LED Lamps, Lightcolour /820 ST64 GOLD



Classic LEDBulb D 7-50W ST64 820 GOLD

## Lámparas LED prémium Vintage Filament

