



Lámparas LED prémium Vintage Filament

LEDClassic 50W G120 E27 2000K GOLD D

Con un diseño tradicional clásico, la nueva familia de lámparas LED Philips Vintage evoca las lámparas incandescentes familiares. Disponible en una variedad de formas gigantes, velas y otros formatos conocidos, proporciona un ajuste imperceptible en tu espacio. Cuando se utiliza como pieza simbólica, agrega una sensación de nostalgia y crea una atmósfera muy agradable para la socialización y la relajación.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Base de casquillo	E27 [E27]	Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	7 W
Ciclo de conmutación	20000X	Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Tipo técnico	7-50W	Equivalente de potencia	50 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nom.)	630 lm	Factor de potencia (nom.)	0.7
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	630 lm	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	2000 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90,00 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	50 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

Lámparas LED prémium Vintage Filament

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h 7 kWh

Datos de producto

Código de producto completo 871869668830401
 Nombre de producto del pedido LEDClassic 50W G120 E27 2000K GOLD D
 EAN/UPC - Producto 8718696688304

Código de pedido 929001229191


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 4

N.º de material (12NC) 929001229191

Peso neto (pieza) 0,115 kg



Plano de dimensiones




filament 7W-60W 620lm NAD 2200K E27D

Product	D	C
LEDClassic 50W G120 E27 2000K GOLD D	125 mm	188 mm

Datos fotométricos



Classic LEDBulb D 7-50W G120 820 GOLD



Lámparas LED prémium Vintage Filament

