



Lámparas LED versión estándar

Standard LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	15-100W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]
Ángulo de haz (nom.)	150 °
Flujo lumínico (nom.)	1521 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1521 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	101,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Corriente de la lámpara a 127 V	155 mA
Corriente de la lámpara a 220 V	90 mA
Voltaje (nom.)	100-240 V

Lámparas LED versión estándar

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Mate
-----------------------	------


Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869678908700
Nombre de producto del pedido	Standard LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX
EAN/UPC - Producto	8718696789087
Código de pedido	929001229491
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	929001229491
Peso neto (pieza)	0,125 kg


Plano de dimensiones




bulb 100-240V 18W-100W1521lm 2700K E27ND

Product	D	C
Standard LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	95 mm	128 mm

Datos fotométricos



LEDGlobe 827 806lm, 1055lm, 1521lm, 2000lm



©2019 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LEDGlobe 100W G93 E27 827 FR 1521lm ND

Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos



LEDGlobe 100W G93 E27 827 FR 152lm ND

