



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G9 [G9]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50.000	Energieverbrauch	2,3 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (Nom)	15 mA
EU RoHS-konform	Ja	Äquivalente Leistung	25 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Lichtstrom	215 lm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (nom.)	93,48 lm/W	Gehäusetemperatur (Nom)	82 °C
Farbkonsistenz	<6	Lichtregelung und Dimmen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Dimmbar	Ja
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Kapsel
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Gesamt-Produktcode	871869657869800
Bestellcode	57869800
Material-Nr. (12NC)	929001232002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696578698
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696578704

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D


General Uniform Lighting

Calculation Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

