PHILIPS

Lighting



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Αυτή η κάψουλα τάσης δικτύου μεμονωμένου άκρου για φωτιστικά βάσης G9 προσφέρει κατευθυντικό φως, γεγονός που την καθιστά μια πραγματική εναλλακτική λύση των λαμπτήρων κάψουλας αλογόνου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για φωτισμό εργασίας σε καταστήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια και ιδανικό για επιτραπέζια φωτιστικά και φωτιστικά μέσα σε ντουλάπια. Το CorePro LEDcapsule είναι συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση G9 και σχεδιασμένο για εκ των υστέρων αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, παρέχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης χωρίς να μειώνει την ποιότητα φωτισμού.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G9 [G9]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	215 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	93,48 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	2,3 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	15 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	82 °C

CorePro LEDcapsule MV


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	Κάψουλα

Έγκριση και Εφαρμογή	
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Ναι
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	3 kWh


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Full EOC	871869657869800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LED2.3G9827D ΛΑΜΠ. LED
Κωδικός παραγγελίας	57869800
Αρ. υλικού (12NC)	929001232002
Τοπικός κωδικός	LED2.3G9827D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696578698
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696578704

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.