



# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G9 [G9]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	215 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	93.48 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2.3 W
Courant lampe (nom.)	15 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	82 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe Capsule

## Approbation et application

Produit à faible consommation Oui

Adapté à l'éclairage d'accentuation Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 3 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Nom de produit complet CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Code EOC 871869657869800

Code de commande 57869800

Code 12NC 929001232002


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718696578698

Conditionnement par carton 12



Codes EAN/UPC – Boîte 8718696578704

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

## Lampes CorePro LEDcapsule G9

### Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

