



CorePro LEDcapsuleMV

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	G9 [G9]	Consumo energetico	2,3 W
Durata nominale	15.000 ore	Corrente lampada (Nom)	15 mA
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Potenza equivalente	25 W
Lighting Technology	LED	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Conformità a RoHS EU	Si	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0,7
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tensione (Nom)	220-240 V
Flusso luminoso	215 lm	Temperatura	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Temp. massima involucro (Nom)	82 °C
Temperatura del colore correlata	2700 K	Controlli e dimmerazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93,48 lm/W	Dimmerabile	Si
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Forma lampadina	Capsula
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Approvazione e applicazione	
Funzionamento e parte elettrica		Prodotto per il risparmio energetico	Si
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

CorePro LEDcapsule MV

Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Full EOC	871869657869800


Codice d'ordine	57869800
Codice materiale (12NC)	929001232002
Codice locale	COREG925827D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696578698
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696578704

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

