



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildefeste	G9 [G9]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Nominell levetid (nom.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	2.3 W
Av/på-syklus.	50 000 X	lyskildestrøm (nom.)	15 mA
Teknisk type	2.3-25W	Effekten som tilsvarer	25 W
Teknisk belysning		Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Lysstrøm (nom.)	215 lm	Strømfaktor (nom)	0.7
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Spenning (nom.)	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Temperatur	
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	93,48 lm/W	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	82 °C
Fargesamsvar	<6	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelse (nom)	80	Kan dimmes	Ja
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Godkjenning og bruk	
		Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++

CorePro LEDcapsule MV

Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869657869800
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
EAN/UPC – produkt	8718696578698

Bestillingskode	57869800
EI-nummer	3711218
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
Materialenr. (12NC)	929001232002
Nettvekt (stykk)	0,012 kg



Målskisse

D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Capsule 230V 2.3W-25W 210lm 2700K G9 D

Fotometriske data




LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827

LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827

