



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E27 [E27]	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	50.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM)	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
EU RoHS-konform	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad	Energieverbrauch	8 W
Lichtstrom	806 lm	Lampenstrom (Nom)	70 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	60 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W		

CorePro LEDbulb Glühlampenform



Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

EPREL Registrierungsnummer	391867
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8
Gesamt-Produktcode	871869970033100
Bestellcode	70033100
Material-Nr. (12NC)	929001234332
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699700331
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8718699700348

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8


CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

