



Světelný zdroj LED tvaru A



LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

LED žárovky Philips ve tvaru A jsou LED alternativou ke standardním žárovkám. Poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon, který od LED očekáváte, za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů
Světelný tok	1 055 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1

Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	11 W
Proud zdroje (jmen.)	95 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Světelný zdroj LED tvaru A



Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Plast
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	391868
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

Rozměrové výkresy

Celý název výrobku	LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6
Full EOC	871869972697300
Objednací kód	72697300
Číslo materiálu (12NC)	929001234422
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699726973
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718699726980

Product	D	C
LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

Light Distribution Diagram - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6


Světelný zdroj LED tvaru A

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

Životnost



Life Expectancy Diagram - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

