



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Becul LED CorePro este becul perfect pentru nevoile tale de bază în iluminat. Oferă lumină frumoasă și performanțe de încredere pe care le așteptați de la LED la un preț accesibil. Becurile LED CorePro sunt compatibile cu aparatele de iluminat existente cu un soclu E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor incandescente. Acestea oferă economii uriașe de energie de 80% și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, reduce costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	200 °
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	107 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7,5 W
Curent lampă (nom.)	75 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	85 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu


CorePro LEDbulb

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

