



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

CorePro LEDbulbs är perfekta för dina grundläggande belysningsbehov. De ger vackert ljus och tillförlitlig prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor. De kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	7.5-60W
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W

Lampström (nom)	75 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	397630


CorePro LEDbulb

Produktdata

Fullständig produktkod	87186965777600
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27
	840
EAN/UPC – Produkt	8718696577776
Beställningsnummer	57777600
Lokal kod	8292230

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001234702
Copy Net Weight (Piece)	0,076 kg


Måttskiss




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm


Fotometriska data



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60



CorePro LEDbulb

Livslängd



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

