



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

CorePro LEDbulbs är perfekta för dina grundläggande belysningsbehov. De ger vackert ljus och tillförlitlig prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor. De kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | |
|---|-----------------------|
| Sockel | E27 [E27] |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Nominell livslängd (nom) | 15000 h |
| Driftcykel | 50000X |
| Teknisk typ | 10-75W |
| Flödesmättningsreferens | Sphere |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 840 [CCT av 4 000 K] |
| Spridningsvinkel (nom) | 200 ° |
| Ljusflöde (nom) | 1055 lm |
| Färgbeteckning | Kallvit (CW) |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 105,00 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex (nom) | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Drift och elektricitet | |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 10 W |

| Lampström (nom) | 95 mA |
|--------------------------------------|---------------|
| Motsvarande effekt | 75 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom) | 0,5 s |
| Effektfaktor (nom) | 0,5 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-Case max. (nom) | 80 °C |
| Styrenheter och dimring | |
| Dimbara | Nej |
| Mekanik och armaturhus | |
| Lampans ytbehandling | Frostad |
| Lampform | A60 [A 60mm] |
| Användning och godkännande | |
| Energieffektivitetsklass | F |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 10 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 397631 |


CorePro LEDbulb

Produktdata

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Fullständig produktkod | 871869651032200 |
| Beställningsproduktnamn | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 |
| EAN/UPC – Produkt | 8718696510322 |
| Beställningsnummer | 51032200 |
| Lokal kod | 8292226 |

| | |
|---|--------------|
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| Materialnummer (12NC) | 929001234802 |
| Copy Net Weight (Piece) | 0,076 kg |


Måttskiss




CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 | 60 mm | 110 mm |


Fotometriska data



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60





CorePro LEDbulb ND 10-75W A60



CorePro LEDbulb

Livslängd



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

