



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel.. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	
Sockel	G4 [G4]	70 %	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	50000X	Power (Rated) (Nom)	2 W
Technischer Typ	2-20W	Lampenstrom (Nom)	220 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	20 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	200 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	12 V
Nennlichtausbeute (Nom)	100,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	84 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		


CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657865000

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D
EAN/UPC - Produkt	8718696578650
Bestellcode	57865000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929001235302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg

Hinweise


Abmessungsskizzen




Capsule 12V 2W-20W 200lm 2700K G4 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17 mm	48 mm

Photometrische Daten




LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV D 2-20W G4 /827



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV D 2-20W G4 /827

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV D 2-20W G4 /827

