

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

A CorePro LEDcapsule valódi alternatívát kínál a halogénkapszulák helyett. Különösen alkalmas munkapultok megvilágítására és dekorációs célokra otthon, üzletekben, szállodákban és éttermekben. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G4 foglalattal rendelkező meglévő lámpatestekkel, amelyekben ki tudja váltani a halogénkapszulákat, így jelentős energiamegtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít kifogástalan fényminőség mellett.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G4 [G4]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	200 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	100,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	- Hz
Bemeneti frekvencia	- Hz
Teljesítményfelvétel	2 W
Fényforrás árama (névleges)	220 mA
Teljesítmény-egyenérték	20 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	12 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	84 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen


CorePro LEDcapsule LV

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Kapszula

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	3 kWh


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D
Teljes terméknév	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D
Full EOC	871869657865000
Rendelési kód	57865000
Cikkszám (12NC)	929001235302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696578650
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696578667

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17 mm	48 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.