



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och sänker underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G4 [G4]
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	2-20W

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	200 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	2 W
Lampström (nom)	220 mA

Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	12 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	84 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh


CorePro LEDcapsule LV

Produktdata

Fullständig produktkod	871869657865000
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D
EAN/UPC – Produkt	8718696578650
Beställningsnummer	57865000
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	929001235302
Nettovikt (stycke)	0,012 kg



Måttskiss



Capsule 12V 2W-20W 200lm 2700K G4 D


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	17 mm	48 mm

Fotometriska data



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV D 2-20W G4 /827

LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV D 2-20W G4 /827



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleLV D 2-20W G4 /827

CorePro LEDcapsule LV

