



Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	100 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Désignation de la couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2 5 8 W
Courant lampe (nom.)	100 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]


Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6
Nom de produit complet	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6
Code EOC	871869658884001
Code de commande	58884001
Code 12NC	929001236517
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696588840
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696747650

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6	61 mm	111 mm

Données photométriques





Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6


Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

General uniform lighting - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6




Light Distribution Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

