



LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffekt von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	100.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/
	2200K]
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der	70 %
Nennlebensdauer (Nom.)	

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2 5 8 W
Lampenstrom (Nom)	100 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Datasheet, 2023, April 14 Änderungen vorbehalten


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND
	1SRT4

Gesamtbezeichnung des Produkts	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR
	ND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869658884002
Bestellcode	58884002
Material-Nr. (12NC)	929001236558
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696588840
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696747766


Abmessungsskizzen

Product	D	С
LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	61 mm	111 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4




General uniform lighting - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4



Light Distribution Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Lebensdauer



85 95 90 85 80 75 70 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Burning hours

Life Expectancy Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der