



SceneSwitch LED-pærer

LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-pærer kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	100 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Fargebetegnelse	Varm / ekstra varm / svært varm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2 5 8 W
Lyskildestrøm (nom.)	100 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]

SceneSwitch LED-pærer

Godkjenning og bruksområde


Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4
Fullstendig produktnavn	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4
Full EOC	871869658884002


Lokal kodebeskrivelse	3700413
Bestillingskode	58884002
Materialenr. (12NC)	929001236558
Lokal bestillingskode	3700413
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696588840
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718696747766

Målskisse




Product	D	C
LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	61 mm	111 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour – LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND
1SRT4




Spectral Power Distribution Colour – LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND
1SRT4


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4




General uniform lighting - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4




Light Distribution Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

SceneSwitch LED-pærer

