

PHILIPS

Eco passport

LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR Филаментные светодиодные лампы серии Classic



Истинная красота светодиодных ламп линейки LED Classic заключается не только в дизайне, но и в невероятной энергоэффективности и долговечности. Они до 90% экономичнее и работают в 15 раз дольше, чем лампы накаливания. Таким образом Вы экономите как на оплате счетов, так и на замене ламп. Вас ждут долгие часы прекрасного освещения – столь же яркого, как у ламп накаливания, и долговечного, как у светодиодных ламп.

Our eco passport

Компания Signify всегда ищет возможность сделать жизнь людей ярче, а мир лучше. Мы разрабатываем и применяем инновационные решения, позволяющие уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и принести пользу всему человечеству.

Мы знаем, что это важно и для вас. Поэтому для всех наших продуктов с 1994 года по настоящее время мы разработали экопаспорт, содержащий данные по экологической и социальной эффективности по восьми основным направлениям устойчивого развития.

Энергия

- Возможность изменения яркости света: No
- Метка энергоэффективности (EEL): A++
- Эффективность освещения (номинальная) (ном.): 118,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4 W

Замкнутость

- Номинальный срок службы (ном.): 15000 h

Упаковка

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,515 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg

Вещества

- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Масса и материалы

- Вес нетто (шт.) SAP: 0,030 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Дополнительные материалы
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.