

Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR

Với thiết kế di sản cổ điển, đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển kết hợp hình dáng quen thuộc của bóng đèn sợi đốt truyền thống và ưu điểm của công nghệ bóng đèn LED có tuổi thọ cao. Sản phẩm này cho ánh sáng trang trí trắng ấm đẹp để đồng thời tiết kiệm khoảng 90% năng lượng so với bóng đèn truyền thống.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Đế dui đèn	E27 [E27]
Tuổi thọ danh định	15.000 h
Chu kỳ bật/tắt	20.000
Tuổi thọ định mức (Giờ)	15.000 h
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	827 [CCT of 2700K]
Quang thông	470 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	118,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz

Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	4 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	33 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,4
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	A60 [A 60 mm]


Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	4 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR
Tên sản phẩm đầy đủ	LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR

Bản vẽ kích thước




Dữ liệu phân bố ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR

Mã sản phẩm đầy đủ	871869657419500
Mã đơn hàng	929001237108
Số vật liệu (12NC)	929001237108
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696574195
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8718696574201


Product	D	C
LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR	60 mm	104 mm



General uniform lighting - LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR

Đèn LEDbulbs sợi đốt cổ điển

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Light Distribution Diagram - LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR

