

# PHILIPS

## Eco passport

## CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

### Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.



### Our eco passport

Signify deschide calea către o viață mai luminoasă și o lume mai bună. Inovăm, în cadrul procesului de design, pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător și pentru a oferi beneficii sporite lumii în care ne desfășurăm activitatea.

Știm că acest lucru este important și pentru dumneavoastră. De aceea am creat un pașaport eco ce explică performanțele sociale și de mediu ale produselor noastre în opt domenii prioritare durabile, dezvoltate prin intermediul procesului nostru de design durabil implementat în 1994.



#### Energie

- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Randament luminos (nominal) (nom.): 118,00 lm/W
- Putere consumată (W) (Nom): 4 W



#### Circularitate

- Durată de viață nominală (nom.): 15000 h



#### Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,430 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg



#### Substanțe

- În conformitate cu UE RoHS: Da



#### Greutate și materiale

- Greutate netă SAP (bucată): 0,030 kg

Lecturi suplimentare la adresa:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.