

**PHILIPS**

Eco passport

## CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

### Klassiska LED-lampor med glödtråd

Philips Classic LED-ljuskällor med glödtråd kombinerar den välbekanta designen hos traditionella glödlampor med LED-teknologins hållbarhet och långa livslängd. Den ger ett vackert varmvitt ljus och energibesparingar på upp till 90 % jämfört med traditionella ljuskällor.



#### Our Eco passport



#### Energi

- Dimbara: No
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A++
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 118,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4 W



#### Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 15000 h



#### Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,430 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg



#### Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: No



#### Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,030 kg

Energy efficiency ranking / External awards

