



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X
Tipo tecnico	4-40W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Flusso luminoso (Nom)	470 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	118,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Corrente lampada (Nom)	33 mA


Wattaggio equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869657403400

Classic filament LEDbulbs

Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
EAN/UPC - Prodotto	8718696574034
Codice d'ordine	57403400
Codice Locale	PHILEDST6440
Numeratore - Quantità per confezione	1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001237302
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg


Disegno tecnico




filament 4.5W-40W 470lm NAD 2700K E27ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm


Fotometrie



LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827



CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827

Classic filament LEDbulbs

