



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	118,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Effektforbruk	4 W
lyskildestrøm (nom.)	33 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ST64


Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja

Classic filament LEDbulbs

Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produkt navn for bestilling	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Fullstendig produkt navn	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL


Full EOC	871869657403400
Bestillingskode	57403400
Materialenr. (12NC)	929001237302
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696574034
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696574041

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

